



Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A, BT 50, zakres mocowania: 2,5-16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Klasa artykułu	32K

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

- **Wąska konstrukcja.**
- **Kontrolowane przekazywanie chłodziwa na narzędzie z IK.**
- **Optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

w dostawie::

Zawiera **klucz mocujący**

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\text{ maks.}} \leq 14 \text{ Nm}$

wymiar A długości wysięgu: 106 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220: TX25

Opis techniczny

zakres mocowania	2,5 - 16 mm
Ø zewn. D	50 mm
wymiar A długości wysięgu	106 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
adapter	BT 50

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 12000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 50 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótka oprawka wiertarska – HSK,