

**Garant**

**Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt AD, BT 40, zakres mocowania: 0,5-13 mm**


**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303171 0,5-13 |
| GTIN             | 4045197937957 |
| Klasa artykułu   | 31B           |

**Opis**
**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

Powtarzalność bicia  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

- **Wąska konstrukcja.**
- **Kontrolowane przekazywanie chłodziwa na narzędzie z IK.**
- **Optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

**w dostawie::**

Zawiera **klucz mocujący**

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 92 mm

Ø zewn. D: 43 mm

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220: TX25

**Opis techniczny**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø zewn. D  | 43 mm       |
| wymiar A długości wysięgu                        | 92 mm       |
| zakres mocowania                                 | 0,5 - 13 mm |
| Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 | TX25        |
| adapter  | BT 40       |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Norma na uchwyt  | ISO 7388-2                         |
| Norma na uchwyt  | JIS B6339                          |
| Kształt  | AD                                 |
| chłodzenie wewnętrzne                                      | tak, przy maks. 50 bar             |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej            | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                                | ≤ 20 μm                            |
| maksymalny moment obrotowy dokręcania M <sub>d maks.</sub> | ≤ 14 Nm                            |
| Rodzaj produktu  | Krótką oprawka wiertarska – HSK,   |