

**Garant****Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt AD, BT 50, zakres mocowania: 1-16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Klasa artykułu	31B

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

Powtarzalność bicia  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Prawo- i lewobieżne.

· **Wąska konstrukcja.**

· **Kontrolowane przekazywanie chłodziwa na narzędzie z IK.**

· **Optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

**w dostawie::**

Zawiera **klucz mocujący**

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 106 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220: TX25

**Opis techniczny**

zakres mocowania	1 - 16 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
Ø zewn. D	50 mm
wymiar A długości wysięgu	106 mm

adapter	BT 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,