

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, typ: 4822****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919870 4822
GTIN	4017976048222
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, **półki z obrzeżem zapobiegającym wyciekom oleju**. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. **półki z obrzeżem o wysokości 40 mm zapobiegającym wyciekom oleju**.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy**.**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 910 mm

szerokość: 1171 mm

głębokość: 700 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 248 mm

Opis techniczny

materiał kółka	TPE
----------------	-----

liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
typ	4822
Ø koła	200 mm
nośność półki górnej	200 kg
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	248 mm
masa	47 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
szerokość	1171 mm
wysokość półki górnej	870 mm
Nośność maksymalna	400 kg
wysokość	910 mm
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
głębokość	700 mm