

**Garant****LOMU 090408 TR-M, HB9520, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5$  mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOMU090408 TR-M

typ: ST900

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$ : 0,11 mm**Opis techniczny**

posuw $f_z$	0,11 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU090408 TR-M
promień naroża	0,8 mm
typ	ST900
Gatunek	HB9520
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	210 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	165 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	140 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo	105 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo	70 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo	95 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		
przyłączy	nadają się		