

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7635, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215988 INOX
GTIN	4045197938114
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4\text{mm}$

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z	0,08 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOEU090408 R-L
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	130 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się warunkowo	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadają się		
minimalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadają się warunkowo		
przyłącze	nadają się warunkowo		