

**Garant****LOEU 090408 TR-M, HB735, Typ: UNI**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215996 UNI
GTIN	4045197938169
Klasa artykułu	21A

## Opis

**wskazówka:**Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5 \text{ mm}$ 

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOEU090408 TR-M

typ: UNI

promień naroża: 0,8 mm

## Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOEU090408 TR-M
typ	UNI
Gatunek	HB735
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

## Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	175 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	145 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	110 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	75 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	45 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	220 m/min	K
uniw.	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		
minimalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadają się		
przyłączy	nadają się		