

Garant

**Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z:
30/3mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Klasa artykułu	210

Opis**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 10IP**.

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	40 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Liczba ostrzy Z	3
\varnothing ostrzy D_c	30 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Frez obiegowy a_p	1 mm
\varnothing chwytu D_s h6	32 mm
Kąt rampingu α_{\max}	2,23 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	XDM.090416
długość całkowita L_{ges}	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

chłodzenie wewnętrzne	tak
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	15,43 mm
Seria	Power Q
Kąt ustawienia κ	16 stopni
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2