

Garant**Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, Trzpień walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Klasa artykułu	210

Opis**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 2 (10IP 2,2 Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 10IP**.

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	120 mm
długość całkowita L_{ges}	200 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{min.}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	17,43 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	62 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XDM.090416
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	1,97 stopni
Liczba ostrzy Z	3
\varnothing chwytu D_s h6	32 mm
Frez obiegowy a_p	1 mm

chłodzenie wewnętrzne	tak
Ø ostrzy D _c	32 mm
Seria	Power Q
Kąt ustawienia κ	16 stopni
wykonanie chwytu	Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP