

Garant**Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, Trzpień walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Klasa artykułu	210

Opis**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 5,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Opis techniczny

Ø D ₃	16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Ø ostrzy D _c	32 mm
Frez obiegowy Ø D _{min.}	48 mm
Liczba ostrzy Z	2
Frez obiegowy Ø D _{maks.}	62 mm
Frez obiegowy a _p	1,5 mm
Długość wysięgu L ₁	120 mm
Ø chwytu D _s h ₆	32 mm
Długość rampingu dla α _{maks.}	12,34 mm
Kąt rampingu α _{maks.}	3,71 stopni

długość całkowita L_{ges}	200 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XDM.120516
Seria	Power Q
Kąt ustawienia κ	11 stopni
wykonanie chwytu	Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0