

Garant

**Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z:
30/2mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Klasa artykułu	210

Opis**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 5,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.

Opis techniczny

Ø D ₃	14 mm
Frez obiegowy a _p	1,5 mm
gwint uchwytu M	M16
Ø D ₂	29 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rampingu dla α _{maks.}	10,34 mm
Kąt rampingu α _{maks.}	4,42 stopni
Ø ostrzy D _c	30 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	XDM.120516
długość całkowita L_{ges}	47 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{min.}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	58 mm
Seria	Power Q
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0