

Garant**Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z:
35/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Klasa artykułu	210

Opis**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 5,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	35 mm
długość całkowita L_{ges}	47 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	54 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	68 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	2,99 stopni
Ø D_3	19 mm
Ø D_1 h6	17 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca	XDM.120516
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	15,34 mm
Liczba ostrzy Z	2
gwint uchwyty M	M16
Frez obiegowy a_p	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Seria	Power Q
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP