

TAJIMA**Skrobaki uniwersalne z 3 ostrzami odłamywanymi, typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	837750 2
GTIN	4975364016133
Klasa artykułu	83L

Opis**Wykonanie:**

Poręczny, lekki skrobak uniwersalny z odlewu aluminiowego, ze stalową nasadką do pobijania na końcu uchwyty. Ergonomiczny uchwyt z tworz. sztucz., o dobrej przyczepności, zapewnia bezpieczną pracę niepowodującą zmęczenia. Ostrze skrobaka odpowiada dostępnemu w handlu ostrzu odłamywanemu 18 mm (nr 845010) do wielk. 1 - 3 i 22 mm (nr 845110) lub 25 mm (nr 837755) do wielk. 4, które można łatwo i szybko wymieniać (mechanizm zaciskowy).

w dostawie::

Z 3 ostrzami.

wskazówka:

Ostrza zamienne 25 mm, nr 837755, bez miejsc odłamywania, dla skrobaków o wielk. 4.

szerokość grotu: 100 mm

długość całkowita: 300 mm

Opis techniczny

długość całkowita	300 mm
szerokość grotu	100 mm

Akcesoria

Pojemnik mały	845135
---------------	--------

Zestaw ostrzy, 25 mm, bez miejsc zamierzonego przełomu,
10-elem.

837755

Pojemnik

845130