

Garant

Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z dużą podziałką, Trzpień walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215952 25/3
GTIN	4045197939845
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.

Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu z powodu optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

wskazówka:

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8 IP**.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	180 mm
Liczba ostrzy Z	3
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	8 mm
śruby mocujące	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.U0904..
Ø ostrzy D_c	25 mm
Ø chwytu $D_s\ h6$	25 mm
Długość wysięgu L_1	30 mm
Seria	Power Tang
wykonanie chwytu	Trzpień walcowy

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP