

Garant

Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z dużą podziałką, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215950 25/3
GTIN	4045197939814
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.

Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu z powodu optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

wskazówka:

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8 IP**.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Długość wysięgu L ₁	30 mm
Ø chwytu D _s h6	25 mm
długość całkowita L _{ges}	105 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.U0904..
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	8 mm
Ø ostrzy D _c	25 mm
śruby mocujące	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Seria	Power Tang
wykonanie chwytu	chwyt Weldon

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2