

Garant

Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z dużą podziałką, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/2mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215950 20/2
GTIN	4045197939807
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.

Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu z powodu optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **1,2** z grotem nr **674252**, wielk. **8 IP**.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	101 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.U0904..
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	8 mm
Długość wysięgu L_1	30 mm
Ø chwytu D_s h6	20 mm
Ø ostrzy D_c	20 mm
śruby mocujące	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	2
Seria	Power Tang
wykonanie chwytu	chwyt Weldon

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP