

**Garant**

**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z dużą podziałką, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.

Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8 IP**.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.U0904..
śruby mocujące	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	35 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	32 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub>	8 mm
gwint uchwytu M	M16

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Seria	Power Tang
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP