

Garant

Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, chwyt Weldon, Ø D / Zef.: 40/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Klasa artykułu	210

Opis

Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang 40/4 mm efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 4

Liczba płytek skrawających: 24

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 47 mm

Długość wysięgu L_1 : 69 mm

długość całkowita L_{ges} : 131 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	47 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4
długość całkowita L_{ges}	131 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Długość wysięgu L_1	69 mm
śruby mocujące	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø ostrzy D_c	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.U
Liczba płytek skrawających	24

wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP