



Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839650 2
GTIN	7290003240647
Klasa artykułu	83G

Opis

Wykonanie:

oprawka z mechanizmem naciskowym na końcu uchwytu pozwala na pionowe ustawienie płytki skrawającej przed wprowadzeniem jej do otworu. Skuteczne okrawanie w obie strony odbywa się przez obracanie płytki o podwójnych ostrzach o 180°. Płytki jest wymienna. W uchwycie znajduje się wkrętak 6-kątny do wymiany płytki.

Zastosowanie:

Idealne do usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

do otworów o \varnothing : 5 - 10 mm

do otworów o maksymalnej głębokości t: 17 mm

Opis techniczny

do otworów o maksymalnej głębokości t	17 mm
do otworów o \varnothing	5 - 10 mm

Akcesoria

Płytki zamienne ze śrubą typ 2	839660 2
--------------------------------	----------