

## Pojemniki na wióry z dnem pośrednim z blachy perforowanej, pojemność skrzyni: 300 l



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	919930 300
GTIN	2050001936745
Klasa artykułu	94B

### Opis

#### Wykonanie:

Zbiornik olejo- i wodoszczelny, **z blachą perforowaną nad całym dnem** oraz 1-calowym kurkiem spustowym. Z tego powodu nadaje się **zwłaszcza do gromadzenia i oddzielania cieczy i materiałów stałych**.<br>Zbiornik o grubości ścian 3mm można łatwo przechylić za pomocą linki ze stanowiska operatora wózka widłowego.<br>W ramie podstawy znajdują się kieszenie na widły wózka.<br>Zabezpieczenie przed niezamierzonym ześlizgiem, blaszany zbiornik z rantem na całym obwodzie.

#### Powłoka lakiernicza:

Do wyboru **lakier**: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysz RAL 7005.

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

wysokość: 580 mm

długość: 1440 mm

szerokość: 680 mm

wysokość krawędzi rozładunkowej: 395 mm

wysokość wewnętrzna kieszeni: 60 mm

szerokość wewnętrzna kieszeni: 200 mm

### Opis techniczny

spawane olejoszczelnie	tak
wymiar D kieszeni	60 mm
długość	1440 mm
wyposażenie w blachę perforowaną	z dnem pośrednim z blachy perforowanej
wysokość krawędzi rozładunkowej	395 mm
rozstaw kieszeni B	10 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni	60 mm
linka	tak
mechanizm przechyłu	linka
pojemność skrzyni	300 l
z kieszeniami na widły	tak
szerokość wewnętrzna kieszeni	200 mm
wykonanie kurka spustowego	zawór spustowy bez siatki
szerokość	680 mm
masa	112 kg
wysokość	580 mm
wymiar A kieszeni	200 mm
nośność	750 kg
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Rodzaj produktu	Zbiorniki przechylne

## Akcesoria

Zestaw kół do zbiorników na wióry i zbiorników przechylnych, poliamidowych, 4 szt. Nośność / koło 450 kg

919970 450