

Garant**Rozwiertaki NPT 1:16, NPT: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162650 1
GTIN	4045197940896
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Do rozwierania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwierania otworów cylindrycznych.

Opis techniczny

mniejsza $\varnothing D_3$	28 mm
większa $\varnothing D_2$	30,7 mm
chwyt kwadratowy \square	20 mm
Liczba ostrzy Z	10
długość ostrzy L_c	43 mm
długość całkowita L	130 mm
\varnothing chwytu D_s	25 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
Zbieżność stożka	1:16
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym

pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		