

**Garant****Rozwiertaki NPT 1:16, NPT: 3/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162650 3/4
GTIN	4045197940889
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

Do rozwierania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwierania otworów cylindrycznych.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

mniejsza  $\varnothing D_3$ : 22,25 mm

większa  $\varnothing D_2$ : 24,5 mm

długość ostrzy  $L_c$ : 35 mm

długość całkowita  $L$ : 105 mm

chwyt kwadratowy  $\square$ : 16 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 20 mm

**Opis techniczny**

większa $\varnothing D_2$	24,5 mm
mniejsza $\varnothing D_3$	22,25 mm
długość ostrzy $L_c$	35 mm
chwyt kwadratowy $\square$	16 mm
długość całkowita $L$	105 mm
Liczba ostrzy $Z$	10
$\varnothing$ chwytu $D_s$	20 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

&amp;nbsp;

norma	Norma zakładowa
Zbieżność stożka	1:16
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami