

**Garant****Rozwiertaki NPT 1:16, NPT: 1/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162650 1/8
GTIN	4045197940841
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

Do rozwierania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwierania otworów cylindrycznych.

**Opis techniczny**

długość całkowita L	70 mm
Liczba ostrzy Z	6
długość ostrzy L <sub>c</sub>	17 mm
chwyt kwadratowy □	5,5 mm
większa Ø D <sub>2</sub>	9,1 mm
mniejsza Ø D <sub>3</sub>	8,05 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
Zbieżność stożka	1:16
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym

pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		