

Garant**Rozwiertaki NPT 1:16, NPT: 1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162650 1/4
GTIN	4045197940858
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Do rozwierania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwierania otworów cylindrycznych.

Opis techniczny

większa $\varnothing D_2$	12 mm
długość ostrzy L_c	27 mm
mniejsza $\varnothing D_3$	10,3 mm
Liczba ostrzy Z	6
długość całkowita L	80 mm
chwyt kwadratowy \square	9 mm
\varnothing chwytu D_s	11 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
Zbieżność stożka	1:16
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym

pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		