



Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne, typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839650 3
GTIN	7290003236664
Klasa artykułu	83G

Opis

Wykonanie:

oprawka z mechanizmem naciskowym na końcu uchwyty pozwala na pionowe ustawienie płytki skrawającej przed wprowadzeniem jej do otworu. Skuteczne okrawanie w obie strony odbywa się przez obracanie płytki o podwójnych ostrzach o 180°. Płytki jest wymienna. W uchwycie znajduje się wkrętak 6-kątny do wymiany płytki.

Zastosowanie:

Idealne do usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

do otworów o \varnothing : 10 - 22 mm

do otworów o maksymalnej głębokości t: 52 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing	10 - 22 mm
do otworów o maksymalnej głębokości t	52 mm

Akcesoria

Płytki zamienne ze śrubą typ 3	839660 3
--------------------------------	----------