

**Widłowy wózek podnośny, długość wideł: 1150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919910 1150
GTIN	4017976021164
Klasa artykułu	96D

Opis**Wykonanie:**

Rama i widły ze sztywnych kształtowników o przekroju zamkniętym.

Stabilny dyszel z rury stalowej, z łożyskiem oporowym do pchania. rolki nylonowe tandemowe Ø 80×70 mm.

Powłoka lakiernicza:

Żółta, lakier proszkowy.

Opis techniczny

masa	76 kg
Ø rolek w widełkach	80×70 mm
długość wideł	1150 mm
długość	1540 mm
zakres podnoszenia	85 - 200 mm
szerokość	540 mm
szerokość wideł	160 mm
Ø kółek skrętnych	200×50 mm

materiał kółek skrętnych	ogumienie pełne Elastik
Waga	nie
nośność	2500 kg
materiał rolek w widełkach	kółka typu tandem z okładziną nylonową, niepozostawiające śladów
kolor	żółte
Rodzaj produktu	Widłowy wózek podnośny