



## Ostrza okrawacze, Typ: S30



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	838510 S30
GTIN	7290003235070
Klasa artykułu	83G

### Opis

Ostrza okrawacze S30 Ø chwytu: 3,2 mm

długość całkowita: 48 mm

materiał: HSS

zastosowanie: prawy

do okrawania: stal, aluminium, 2 krawędzie, w jedn. przejściu narzędzia

oznaczenie (powierzchnia): czarny

### Opis techniczny

do okrawania	stal, aluminium, 2 krawędzie, w jedn. przejściu narzędzia
długość całkowita	48 mm
typ	S30
oznaczenie (powierzchnia)	czarny
zastosowanie	prawy
Ø chwytu	3,2 mm
materiał	HSS

### Akcesoria

839954

Zestaw okrawaczy uniwersalnych / skrobaków w kasecie z tworzywa sztucznego 22 szt.

Zestaw okrawaczy uniwersalnych/skrobaków w kasecie z tworzywa sztucznego 19-elem.

839955