



Okrawacz uniw., uchwyt alum., z 1 ostrzem (N1)



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839150
GTIN	7290003236787
Klasa artykułu	83G

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z wymiennymi, obrotowo osadzonymi grotami. Bardzo proste w użyciu. Grot samoczynnie dopasowuje się do okrawanych konturów (krawędzi).

Zastosowanie:

Do racjonalnego okrawania zadziorów na krawędziach różnych materiałów.
długość całkowita: 135 mm

Opis techniczny

długość całkowita	135 mm
Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne

Akcesoria

Ostrza okrawacze HSS, powlekane TiN Typ N1	839030 N1
Ostrza okrawacze Typ N10	839010 N10
Ostrza okrawacze Typ N6	839010 N6
Ostrza okrawacze HSS, powlekane diamentem Typ N1	839040 N1
Ostrza okrawacze Typ N1	839010 N1
Ostrza okrawacze Typ N2	839010 N2
Ostrza okrawacze Typ N3	839010 N3

Ostrza okrawacze HSS, powlekane TiN Typ N2

839030 N2