

## Wózki skrzyniowe na wióry z wkładką z blachy perforowanej, pojemność skrzyni: 250 l



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	919935 250
GTIN	2050001936776
Klasa artykułu	94B

### Opis

#### Wykonanie:

**Zbiornik olejo- i wodoszczelny** jest przystosowany do **opuszczania do poziomu podłoża przy opróżnianiu** i wyposażony we wkładkę z blachy perforowanej i kurek spustowy. W kieszeniach na widły wózka umieszczone jest zabezpieczenie. 2 koła z ogumieniem pełnym i 1 koło skrętne z hamulcem.

#### Powłoka lakiernicza:

Do wyboru **lakier**: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

wysokość: 990 mm

długość: 1115 mm

szerokość: 820 mm

szerokość użytkowa: 540 mm

wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami: 680 mm

wysokość wewnętrzna kieszeni: 55 mm

### Opis techniczny

liczba kółek skrętnych z hamulcem	1
-----------------------------------	---

Liczba kół	3
wymiar D kieszeni	55 mm
nośność	300 kg
spawane olejoszczelnie	tak
z kieszeniami na widły	tak
wyposażenie w blachę perforowaną	ze wstawką z blachy perforowanej
szerokość	820 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni	55 mm
pojemność skrzyni	250 l
szerokość wewnętrzna kieszeni	170 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
długość	1115 mm
opuszczania na podłoże przy opróżnianiu	tak
wysokość	990 mm
wykonanie kurka spustowego	zawór spustowy bez siatki
masa	77 kg
rozstaw kieszeni B	465 mm
wymiar A kieszeni	170 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami	680 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość użytkowa	540 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005