

Wózki skrzyniowe na wióry z wkładką z blachy perforowanej, pojemność skrzyni: 400l**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919935 400
GTIN	2050001936783
Klasa artykułu	94B

Opis**Wykonanie:**

Zbiornik olejo- i wodoszczelny nadający się do **opuszczania na podłoże przy opróżnianiu** i wyposażony we wstawkę z blachy perforowanej oraz w kurek spustowy. Pojemnik dostępny z kieszeniami do podnoszenia wózkiem widłowym i zabezpieczeniami chroniącymi przed przypadkowym ześlizgnięciem i przechyleniem. Z 2 kołami gumowymi pełnymi i 1 kołem skrętnym z hamulcem.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru **lakier**: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.

Opis techniczny

rozstaw kieszeni B	465 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
spawane olejoszczelnie	tak
wyposażenie w blachę perforowaną	ze wstawką z blachy perforowanej
materiał kółka	ogumienie pełne

Karta danych

wysokość	1090 mm
masa	85 kg
szerokość	900 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni	55 mm
opuszczania na podłoże przy opróżnianiu	tak
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami	735 mm
długość	1315 mm
nośność	300 kg
wymiar A kieszeni	170 mm
Liczba kół	3
liczba kółek skrętnych z hamulcem	1
szerokość wewnętrzna kieszeni	170 mm
wykonanie kurka spustowego	zawór spustowy bez siatki
z kieszeniami na widły	tak
pojemność skrzyni	400 l
wymiar D kieszeni	55 mm
szerokość użytkowa	620 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Rodzaj produktu	Zbiorniki przechylne