



## Ostrza okrawacze, Typ: N3



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 839010 N3     |
| GTIN             | 7290003234646 |
| Klasa artykułu   | 83G           |

### Opis

Ostrza okrawacze N3 Ø chwytu: 2,6 mm

długość całkowita: 20 mm

materiał: HSS

zastosowanie: prawe

do okrawania: 2 krawędzie w jednym przejściu narzędzia, do stali, aluminium

### Opis techniczny

|                   |   |
|-------------------|---|
| do okrawania      | 2 krawędzie w jednym przejściu narzędzia, do stali, aluminium |
| typ               | N3  |
| zastosowanie      | prawe   |
| długość całkowita | 20 mm   |
| Ø chwytu          | 2,6 mm  |
| materiał          | HSS   |