



## Rozwiertaki KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG3000, DGB-P, Ø nomin. D: 35mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	239822 35
GTIN	
Klasa artykułu	27E

### Opis

#### Wykonanie:

Głowice do rozwiercania dokładnego z uzębieniem prostym, **oszlifowane na gotowo, tolerancja H7.**

Geometria ostrzy dostosowana do przeznaczenia. Możliwość regulacji w zakresie  $\mu\text{m}$  dla kompensacji zużycia i uzyskania tolerancji mniejszych od IT4. Możliwość obróbki otworów przelotowych do  $5 \times D$ .

Geometria **ASG3000**, kąt nacięcia  $45^\circ$  i dodatkowy rowek wiórowy do odprowadzania wiórów wzdłuż ostrza. Do **otworów nieprzelotowych i przelotowych.**

#### wskazówka:

- inne rozmiary są dostępne na zamówienie w krótkim terminie
- pasujące uchwyty patrz nr 23 9880-23 9940
- zalecane wartości eksploatacyjne dotyczą otworów przelotowych.

### Opis techniczny

do uchwytów nr 239880 – 239940	35 – 41,99
długość ostrza $l_1$	6 mm
Liczba ostrzy Z	8
długość główki l	25 mm
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/obr,

Ø nomin. D	35 mm
powłoka	DGB-P
tolerancja otworu	H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworach podstawowych i przelotowych
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do rozwiercania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadają się warunkowo	40 m/min	H
żeliwo sferoidalne	nadają się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadają się		