



Ostrza okrawacze, Typ: N6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839010 N6
GTIN	7290003241361
Klasa artykułu	83G

Opis

Ostrza okrawacze N6 Ø chwytu: 2,6 mm
długość całkowita: 45 mm
materiał: HSS
zastosowanie: prawe
do okrawania: prawe do tylnych ścianek, stal, aluminium

Opis techniczny

do okrawania	prawe do tylnych ścianek, stal, aluminium
zastosowanie	prawe
typ	N6
długość całkowita	45 mm
Ø chwytu	2,6 mm
materiał	HSS