

Wózki do beczek, ocynkowane, typ: FRW-I



Dane zamówienia

Numer katalogowy	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Klasa artykułu	96U

Opis

Wykonanie:

Łatwy i bezpieczny transport beczek do \varnothing 600 mm. Konstrukcja z blachy stalowej. 4 poliamidowe koła skrętne, jedno z hamulcem, \varnothing 100 mm.

Powłoka lakiernicza:

cynkowany ogniowo.

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

wysokość: 165 mm

szerokość: 655 mm

głębokość: 610 mm

\varnothing wewn.: 600 mm

nośność: 300 kg

masa: 10 kg

Opis techniczny

\varnothing wewn.	600 mm
liczba kółek skrętnych bez hamulca	3
nośność	300 kg
materiał kółek skrętnych	poliamidu
szerokość	655 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	1

masa	10 kg
wysokość	165 mm
Ø rolki	100 mm
materiał	z blachy stalowej
głębokość	610 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005