



Okrawacz ROTO-DRIVE z grotem do okraw. zewn. o \varnothing 4-18



Dane zamówienia

Numer katalogowy	838655
GTIN	7290005395444
Klasa artykułu	83G

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z osadzonymi obrotowo, wymiennymi grotami. Prosta obsługa dzięki systemowi korbowemu.

Zastosowanie:

Do skutecznego i czystego okrawania, fazowania lub
obróbki wykańczającej otworów, średnic zewnętrznych,
gwintów i rowków.

długość całkowita: 155 mm

Opis techniczny

długość całkowita	155 mm
Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne

Akcesoria

Groty do otworów 90° z chwytem HSS powlekane TiN \varnothing grotu do otworów 10,4 mm	838611 10,4
Groty do otworów HSS 90°, z chwytem \varnothing główki okrawacza 20 mm	838610 20
Grot HSS do rowków pod o-ringi	838760
Grot HSS do gwintów wewnętrznych	838710

Groty do otworów HSS 90°, z chwytem \varnothing główki okrawacza 6,3 mm	838610 6,3
Groty do otworów HSS 90°, z chwytem \varnothing główki okrawacza 10,4 mm	838610 10,4
Groty do otworów HSS 90°, z chwytem \varnothing główki okrawacza 3,2 mm	838610 3,2
Grot HSS do \varnothing zewn. 4-18 mm	838660