

fetra[®]
....**Wózek widłowy ręczny, nożycowy, nośność: 1000kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919916 1000
GTIN	4017976068152
Klasa artykułu	96D

Opis**Wykonanie:**

Rama i widły ze sztywnych kształtowników o przekroju zamkniętym.

Bezobsługowe łożyska ręcznej pompy hydraulicznej. Sztywny dyszel z rury stalowej, z łożyskiem oporowym do pchania.

Objaśnienie:

zakres podnoszenia 85-800 mm

rolki poliuretanowe $\varnothing 80 \times 50$ mm

koła skrętne z poliuretanu $\varnothing 180 \times 50$ mm

Powłoka lakiernicza:

Żółto-czarna, lakier proszkowy.

Opis techniczny

szerokość widel	160 mm
masa	110 kg
długość	1540 mm
\varnothing kółek skrętnych	180x50 mm

szerokość	540 mm
Ø rolek w widełkach	80×50 mm
materiał rolek w widełkach	poliuretan
materiał kółek skrętnych	poliuretan
zakres podnoszenia	85 - 800 mm
długość wideł	1165 mm
nośność	1000 kg
Rodzaj produktu	Wózki krzyżakowe