

Garant**VC.T 070204, Gatunek: HB7025-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Klasa artykułu	211

Opis

VC.T 070204 HB7025-1 Gatunek: HB7025-1

Łamacz wiórów: SF

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,4 mmposuw f : 0,03 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 190 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 190 m/min
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	SF
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
Gatunek	HB7025-1
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,4 mm

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia