

**Garant****VC.T 070204, Gatunek: HB7125-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Klasa artykułu	211

## Opis

VC.T 070204 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VF

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 180 m/min

## Opis techniczny

posuw $f$	0,03 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Łamacz wiórów	VF
Gatunek	HB7125-1
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 180 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160402
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia