

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10H SVVCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 13,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	10 mm
szerokość szyjki	6,8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	13,5 mm
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
wielk. płytki	7 mm
\varnothing chwytu	10 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	28 mm
śruby mocujące	269028 27
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0702..
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Przesunięcie osi L_3	8 mm

kod ISO uchwyty	A10H SVVCR/L07
głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6