

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/07 mm kod ISO uchwytu: A16M SVVCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC..0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	36 mm
kod ISO uchwytu	A16M SVVCR/L07
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
wysokość mocowania L_2	15 mm
śruby mocujące	269028 27
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC..0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19,5 mm
długość całkowita L	150 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
\varnothing chwytu	16 mm
wielk. płytki	7 mm

szerokość szyjki	12,9 mm
głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200