

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07mm**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Klasa artykułu	21T

### Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
kod ISO uchwytu	A10H SVLCR/L07
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	7,5 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	7 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	9 mm
długość główki L <sub>1</sub>	22 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	12,5 mm
śruby mocujące	269028 27
Kąt ustawienia κ	95 stopni

głębokość użytkowa T	5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, gniazdo bitów D 6,3 maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659905 200
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, gniazdo bitów D 6,3 maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659956 200