


Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB730-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	XUM
Zastosowanie główne	UNI
Gatunek	HB730-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
powłoka	Nano-PVD

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia