

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 8/05 mm kod ISO uchwytu: A08F SVJCR/L05

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC..0501..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 8 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 3 mm

## Opis techniczny

wielk. płytki	5 mm
odcinek swobodny	40 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
Przesunięcie osi $L_3$	3 mm
kod ISO uchwytu	A08F SVJCR/L05
długość główki $L_1$	15 mm
długość całkowita $L$	80 mm
Ø chwytu	8 mm
śruby mocujące	269028 26
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC..0501..
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm

szerokość szyjki	6 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	142 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200