

Garant**VCGT 050102, Gatunek: HB7125-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Klasa artykułu	211

Opis techniczny

Gatunek	HB7125-1
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 180 m/min
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 050102

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia