

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10K SVJCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 13 mm

Przesunięcie osi L_3 : 1,5 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	1,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
kod ISO uchwytu	A10K SVJCR/L07
długość główki L_1	18 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
długość całkowita L	125 mm
szerokość szyjki	6,3 mm
odcinek swobodny	75 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
\varnothing chwytu	10 mm
śruby mocujące	269028 27

wielk. płytki	7 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200