

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 8/05 mm kod ISO uchwytu: A08F SVJCR/L05

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 8 mm

Przesunięcie osi L_3 : 3 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	7,5 mm
długość główki L_1	15 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
odcinek swobodny	40 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	8 mm
kod ISO uchwytu	A08F SVJCR/L05
długość całkowita L	80 mm
Przesunięcie osi L_3	3 mm
\varnothing chwytu	8 mm
szerokość szyjki	6 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni

wielk. płytki	5 mm
śruby mocujące	269028 26
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5