



Ostrza okrawacze z HSS, powlekane TiN, TiN, Typ: N2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839030 N2
GTIN	7290003234592
Klasa artykułu	83G

Opis

Ostrza okrawacze z HSS, powlekane TiN N2 Ø chwytu: 2,6 mm

długość całkowita: 20 mm

materiał: HSS-TiN

zastosowanie: prawe + lewe

do okrawania: mosiądz, żeliwo

Opis techniczny

zastosowanie	prawe + lewe
typ	N2
długość całkowita	20 mm
do okrawania	mosiądz, żeliwo
Ø chwytu	2,6 mm
materiał	HSS-TiN
powłoka	TiN