

**Oprawki miedzowe, stalowe, neutralne, wys. miecza h5 / szer. chwytu w: 19/3,1mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273000 19/3,1 |
| GTIN | 4045197941619 |
| Klasa artykułu | 22B |

Opis**Zastosowanie:**

Tylko w połączeniu z płytkami do przecinania nr 273010.

Pasuje do:

Imak nr 273896 – 273898 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

w dostawie::

w komplecie klucz do wymiany płytek.

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|------------|
| wysokość przecinaka h ₅ | 19 mm |
| szerokość b ₂ | 2,4 mm |
| do maks. Ø obrabianego przedmiotu | 40 mm |
| Szerokość skrawania W | 3,1 mm |
| wysokość h ₁ | 15,4 mm |
| długość całkowita L | 86 mm |
| rodzaj zastosowania | neutralne |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| możliwość wcinania osiowego | nie |
| Rodzaj produktu | Przecinaki |

