

**Oprawki mieczowe, stalowe, neutralne, wys. miecza h5 / szer. chwytu w:
26/3,1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273000 26/3,1
GTIN	4045197941633
Klasa artykułu	22B

Opis**Zastosowanie:**

Tylko w połączeniu z płytkami do przecinania nr 273010.

Pasuje do:

Imak nr 273896 – 273898 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

w dostawie::

w komplecie klucz do wymiany płytek.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3,1 mm
wysokość h ₁	21,1 mm
wysokość przecinaka h ₅	26 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	75 mm
szerokość b ₂	2,4 mm
długość całkowita L	110 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

