


Zestaw noży, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	265131 12
GTIN	4045197941817
Klasa artykułu	29W

Opis

Zestaw noży 12 mm kod ISO uchwytu: SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
 pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3

Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mm

długość główki L₁: 13 mm

długość główki L₁: 17 mm

długość główki L₁: 20 mm

Opis techniczny

Wielkość chwytu	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
długość całkowita L	80 mm
kod ISO uchwytu	SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
długość główki L ₁	13 mm

długość główki L ₁	17 mm
długość główki L ₁	20 mm
części zamienne	269981 1
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 1	269981 1
--	----------